

Garant**Płytki do przecinania lewe,, HB7135, szerokość skrawania W: 3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273210 3,1
GTIN	4045197143365
Klasa artykułu	21J

Opis**Zastosowanie:**

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyrządowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7135
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	lewo
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		