




Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W: 26/2,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273560 26/2,2
GTIN	4045197587527
Klasa artykułu	21U

Opis

Pasuje do :

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

w dostawie::

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 50 mm

długość całkowita L_{całk.}: 110 mm

Opis techniczny

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	50 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
wysokość przecinaka h ₅	26 mm
maksymalna głębokość wcinania	25 mm
długość całkowita L _{całk.}	110 mm
Seria	Oprawki miedzowe do płytek do przecinania