



Szlifierki taśmowe GIS, Typ: 790229



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077612 790229
GTIN	2050001676740
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: **Solidna konstrukcja, z silnikami o szczególnie dużej mocy.**

- **wysoka ekonomiczność dzięki najlepszej wydajności ścierania,**
- **wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),**
- **opatentowany system napisania taśmy,**
- **wysokie bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, szczelina szlifierska i ochrona oczu mają indywidualną regulację.**

Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich poszukujących wyłącznie szlifierki taśmowej bez możliwości rozbudowy. Solidna, zwarta konstrukcja i łatwa obsługa gwarantują wysoką jakość pracy. Wygodnie regulowana wysokość robocza, łapacz wiórów.

w dostawie::

podstawa, wtyczka CEE (16 A), 1 taśma szlifierska 2000 mm, ziarno 36.

wskazówka:

Taśmy ścierne – patrz nr 558310 i nast. oraz nr 558453-56.

Opis techniczny

Karta danych

oznaczenie producenta	GIS 75
szerokość taśmy	75 mm
długość linki	2000 mm
masa	74 kg
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe

Akcesoria

Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558453 36
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558453 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 40	558310 40
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558453 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558454 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558454 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558453 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558454 36
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558454 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 120	558310 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 60	558310 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 80	558310 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558456 36