

**VBGW 160408, KBN05M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265742 ME
GTIN	4960664599271
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.

Gatunek: KBN05M

rodzaj krawędzi skrawającej: ME

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

posuw  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,08 - 0,15 mm/obr,
rodzaj krawędzi skrawającej	ME
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 200 m/min

Gatunek	KBN05M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGW 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN05M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		