

**VBGW 160402, KBN25M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265732 ME
GTIN	4960664529759
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: ME

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mm

posuw f : 0,08 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,5 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,05 mm
posuw f	0,08 - 0,15 mm/obr,

Łamacz wiórów	ME
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGW 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia