

**Garant****Płytko do przecinania lewa 5°, HB7020, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273686 2
GTIN	4045197502711
Klasa artykułu	21J

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	lewo
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
CuZn	nadaje się	250 m/min	N
uniw.	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		