

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7020, Szerokość skrawania W: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273708 5
GTIN	4045197486554
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytko do przecinania i wcinania 5 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,04$  mm  
posuw f: 0,08 - 0,28 mm/obr,

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,08 - 0,28 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,4 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne