



Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt AD, SK 30, Ø mocowania D1: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302030 20
GTIN	
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

w dostawie::

z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Opis techniczny

odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302165; 302155; 302150
wymiar A długości wysięgu	90 mm
masa	0,7 kg

Długość użyteczna L ₁	71 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
L ₂	50 mm
Ø D ₂	42 mm
gwint M	M8×1
Ø zewn. D	45 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	SK 30
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 12 mm	302155 12
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm	302155 5
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 6 mm	302160 6
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 10 mm	302155 10
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm	302155 8
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm	302155 6