



Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 50, zakres mocowania: 1-13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Klasa artykułu	37D

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

Czernione.

w dostawie::

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$

wymiar A długości wysięgu: 87,5 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW6

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 13 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW6
wymiar A długości wysięgu	87,5 mm
Ø zewn. D	43 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min ⁻¹ .
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50