



## Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt AD, SK 30, Ø mocowania D1: 6mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302030 6
GTIN	
Klasa artykułu	33W

### Opis

#### Wykonanie:

- bicie  $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

#### Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

#### w dostawie::

z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>2</sub>	20 mm

masa	0,6 kg
gwint M	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	36 mm
Ø zewn. D	45 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	SK 30
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

## Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30