

Garant

**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt AD/B, SK 50, zakres mocowania:
0,5-16mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych.

w dostawie::

z **kluczem do mocowania** i z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	106 mm
rodzaj budowy	standardowe
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
Ø zewn. D	57 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB

chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
	308615 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308765 50