

Garant**Adaptory wkręcane do tulejek zaciskowych ER16, gwint M × wymiar A:
M16X85****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Pasuje do :

uchwytów narzędziowych do głowic frezarskich.

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, nr 308901-309430.

Nakrętka do tulejek zaciskowych ER nr 309650; 309652

wskazówka:

Odpowiednie przedłużki lub redukcje zob. nr 301358; 301359.

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. nakrętki D: 22 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 65 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	30 mm
gwint M	M16×85
Ø zewn. nakrętki D	22 mm
L ₁	65 mm
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do zamocowania głowicy frezarskiej z gwintem

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308901 10
Nakrętki mini ER do typu ER 16	309650 16
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm	309370 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308906 3
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 10 mm	308922 10
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 3,5 mm	309425 3,5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309370 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	309371 10
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309371 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 9 mm	308921 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308922 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 5 mm	308921 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 3 mm	308921 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308901 6
Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających do typu ER 16	309652 16

Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308906 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 6 mm	308921 6
Nakrętki mini ER do typu ER 11	309650 11
Nakrętki mini ER do typu ER 8	309650 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309370 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm	308901 1,5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308922 6
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	309371 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm	308922 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 9 mm	309370 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308901 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308901 7
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 8 mm	309370 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 4 mm	308921 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających do typu ER 25	309652 25
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308901 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309370 1
	308921 8

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing
mocowania d 8 mm

Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 8 mm	308901 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	308906 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 9 mm	308901 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 10 mm	308906 10
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing mocowania d 10 mm	308921 10
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \varnothing mocowania d 7 mm	308921 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 9 mm	309371 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 6 mm	308906 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	308901 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 9 mm	308906 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 1 mm	308901 1
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \varnothing mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \varnothing mocowania d 2,5 mm	308901 2,5
Tulejki zaciskowe HP nomin. \varnothing mocowania d 3 mm	309370 3
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 8 mm	308906 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. \varnothing mocowania d 5 mm	309370 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \varnothing mocowania d 4 mm	308906 4
	309371 4

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	
Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających do typu ER 20	309652 20
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309371 3
Nakrętki mini ER do typu ER 25	309650 25
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308922 3
Nakrętki mini ER do typu ER 20	309650 20
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309370 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308901 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309371 6
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	309371 5
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309372 8
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309372 4
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308922 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 10 mm	309370 10
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308922 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309372 6
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309425 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308922 5