



## Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 32$ mm, gwint M $\times$ Lcałk.: M16X160



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301356 M16X160
GTIN	4045197439390
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- **właściwości zmniejszające drgania**
- **tolerancja chwytu h6.**

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Drgania: stłumione

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 17 mm

$\varnothing D_2$ : 30 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 100 mm

### Opis techniczny

$\varnothing D_2$	30 mm
Długość użyteczna $L_1$	100 mm
gwint M	M16 $\times$ 160
$\varnothing$ otworu $D_1$	17 mm
uchwyt	$\varnothing d = 32$ mm
$\varnothing$ chwytu d	32 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

