



## Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 40, zakres mocowania: 1-13 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Klasa artykułu	37D

### Opis

#### Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

Czernione.

#### w dostawie::

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

maksymalny moment obrotowy dokręcania  $M_{d\text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$

wymiar A długości wysięgu: 87,5 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW6

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	87,5 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW6
zakres mocowania	1 - 13 mm
Ø zewn. D	43 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min <sup>-1</sup> .
maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

## Aksesoria

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka  
niesamohamownego 40

---

308600 40