

**HOLEX****Oprawki hydrauliczne krótkie, masywne, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302005 20
GTIN	4045197146069
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- Ruch obrotowy  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

**wskazówka:**

V = maksymalny zakres regulacji.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	64,5 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	42 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302165; 302155; 302150

Ø zewn. D	49,5 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

## Akcesoria

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm	302155 6
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Śruba mocująca do uchwytu HD odpowiednie do SK 40	309903 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 10 mm	302155 10
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm	302155 8
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 12 mm	302155 12

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm	302155 5
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 6 mm	302160 6
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 4 mm	302160 4
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 3 mm	302160 3