

**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 40, zakres mocowania: 2,5-16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301480 2,5-16 |
| GTIN | 4045197307637 |
| Klasa artykułu | 37D |

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Czernione.

w dostawie::

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$

wymiar A długości wysięgu: 104,5 mm

Ø zewn. D: 56 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW6

Opis techniczny

| | |
|--|-------------|
| zakres mocowania | 2,5 - 16 mm |
| Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW6 |
| wymiar A długości wysięgu | 104,5 mm |
| Ø zewn. D | 56 mm |
| adapter | SK 40 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 18000 min ⁻¹ . |
| maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.} | ≤ 14 Nm |
| Rodzaj produktu | Krótką oprawka wiertarska – HSK, |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308700 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308720 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40 | 308740 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308600 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308610 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308650 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308620 40 |

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M