

**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 40, zakres mocowania: 0,3-8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

w dostawie::

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 30 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

\varnothing zewn. D: 36 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW4

Opis techniczny

zakres mocowania	0,3 - 8 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW4
\varnothing zewn. D	36 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Zestaw szczęk mocujących 3-elementowy do zakresu mocowania 0,3-8 mm	309701 0,3-8
Zębnik do zakresu mocowania 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Śruba zębniaka do zakresu mocowania 0,3-8 mm	309703 0,3-8