

Garant**Adaptory wkręcane do tulejek zaciskowych ER16, gwint M × wymiar A:
M16X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

Z nakrętką z łożyskiem ślizgowym. Większe siły mocowania dzięki mniejszemu tarciu.

Pasuje do :

uchwytów narzędziowych do głowic frezarskich.

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309425.

Nakrętki mocujące ER nr 309612.

wskazówka:

Odpowiednie przedłużki lub redukcje zob. nr 301358; 301359.

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. nakrętki D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Opis techniczny

gwint M	M16×50
L ₁	30 mm

Ø D ₂	30 mm
Ø zewn. nakrętki D	32 mm
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Akcesoria do zamocowania głowicy frezarskiej z gwintem

Akcesoria

Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309160
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308901 5
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309012
Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym do typu ER 32	309612 32
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309372 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309425 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308922 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308901 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308901 7
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm	308901 2,5
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308906 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 10 mm	308921 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7
	308921 5

Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \emptyset
mocowania d 5 mm

Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 1 mm	308901 1
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 10 mm	308922 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 3 mm	308901 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 3 mm	308922 3
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 4 mm	308922 4
Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym do typu ER 40	309612 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \emptyset mocowania d 6 mm	308906 6
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 3,5 mm	309425 3,5
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 1,5 mm	308901 1,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 2 mm	308901 2
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 7 mm	308921 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 4 mm	308921 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 9 mm	308901 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 3 mm	308921 3
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 8 mm	309372 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. \emptyset mocowania d 10 mm	308906 10
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 9 mm	308921 9

Zestaw tulejek zaciskowych ER 6-elem., 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm z uszczelnieniem	309014
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308906 3
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm z uszczel. i dyszami rozpylając.	309165
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308922 5
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309371 8
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309371 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym do typu ER 16	309612 16
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308901 10
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm	308922 8
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	309371 9
Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym do typu ER 25	309612 25
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308922 6
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	309371 7
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308906 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm z uszczelnieniem	309164

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308901 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309371 4
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308922 9
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	308906 8
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 6 mm	308921 6
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	308906 5
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	309371 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308901 4
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309372 4
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308906 4
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	309371 5
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 8 mm	308921 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309371 3