



Oprawki HD, krótkie, masywne, kształt ADB, SK 50, Ø mocowania D1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302025 32
GTIN	4045197146076
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830, wielk. 12; 20; 32; tuleja pośrednia nr 302135-302180.

wskazówka:

V = maksymalny zakres regulacji.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 81 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Długość użyteczna L₁: 52 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302180; 302175

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	52 mm
wymiar A długości wysięgu	81 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne	302180; 302175
Ø mocowania D ₁	32 mm
Ø zewn. D	72 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Śruba mocująca do uchwytu HD odpowiednio do SK 50	309903 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 20 mm	302175 20
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 12 mm	302175 12
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 18 mm	302175 18
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302175 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302175 14

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 20 mm	302180 20
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302180 10
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 18 mm	302180 18
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm	302175 10
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302180 12
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302180 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302175 16
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302175 6
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302180 6
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302180 14

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 25 mm	302180 25
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302180 16
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 25 mm	302175 25
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50