

Garant**Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, CU7025, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273736 3 |
| GTIN | 4045197579256 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Szerokość skrawania W | 3 mm |
| Tolerancja szerokości skrawania W | $\pm 0,03$ mm |
| posuw f | 0,1 - 0,18 mm/obr, |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 1,2 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | Cermetal |
| powłoka | bez powłoki |
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Gatunek | CU7025 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 210 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 170 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 140 m/min | P |
| ciągle | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |