



Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, HB7010, Szerokość skrawania W: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273738 4
GTIN	4045197658043
Klasa artykułu	21J

Opis

Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe 4 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
głębokość skrawania a_p : 0,6 - 1,6 mm
posuw f: 0,1 - 0,22 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,1 - 0,22 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,6 - 1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	K
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7010
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne