

**Garant****Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, CU7025, Szerokość skrawania W: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273736 5
GTIN	4045197579270
Klasa artykułu	21J

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,12 - 0,26 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,7 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermetal
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CU7025
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		