



Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, CU7025, Szerokość skrawania W: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273730 4
GTIN	4045197579225
Klasa artykułu	21J

Opis

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna 4 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
głębokość skrawania a_p : 0,9 - 2,2 mm
posuw f: 0,1 - 0,26 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	4 mm
posuw f	0,1 - 0,26 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,9 - 2,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CU7025

promień naroża R	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne