

Garant**Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste, CBN825, Szerokość skrawania W: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273740 5
GTIN	4045197542472
Klasa artykułu	21H

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Zastosowanie główne	H
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CBN825
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	100 m/min	H
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		