

Garant**Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, PKD, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273749 3
GTIN	4045197498717
Klasa artykułu	21L

Opis

Wykonanie:
z obrobionym laserowo łamaczem wiórów do optymalnego wytwarzania wiórów.

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	PKD
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PKD
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	650 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	650 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	650 m/min	N
CuZn	nadaje się	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się	400 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		