

HOLEX**Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302045 12
GTIN	4045197146113
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

w dostawie::

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

gwint M	M10×1
odpowiednie tulejki redukcyjne	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
L ₂	31,5 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm

masa	1,3 kg
wymiar A długości wysięgu	80,5 mm
Długość użyteczna L ₁	61,5 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Aksesoria

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L ₁ = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Tulejka redukcynaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 8 mm	302140 8
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 5 mm	302140 5
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
	308806 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm

302135 3

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm

302135 6

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 3 mm

302140 3

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 6 mm

302140 6

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm	302135 4
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm	302135 5
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Śruba mocująca do uchwytu HD odpowiednie do SK 40	309903 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 4 mm	302140 4
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40