



Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, HB7020, Szerokość skrawania W: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273735 4
GTIN	4045197486691
Klasa artykułu	21J

Opis

Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe 4 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
głębokość skrawania a_p : 0,6 - 1,6 mm
posuw f: 0,1 - 0,22 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	4 mm
posuw f	0,1 - 0,22 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,6 - 1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne