



## Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273729 3
GTIN	4045197486646
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna 3 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 1,7 mm  
posuw f: 0,1 - 0,23 mm/obr,

### Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	3 mm
posuw f	0,1 - 0,23 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 1,7 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne