



Oprawki HD, krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 50, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302052 6
GTIN	2050001653185
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

w dostawie::

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830, wielk. 12; 20; 32; tuleja pośrednia nr 302135-302180.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 80,5 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

Długość użyteczna L₁: 61,5 mm

L₂: 29,5 mm
 odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	26 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
masa	3,2 kg
wymiar A długości wysięgu	80,5 mm
Długość użyteczna L ₁	61,5 mm
L ₂	29,5 mm
gwint M	M5
Ø zewn. D	49,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
uchwyt	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Aksesoria

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
	308720 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308780 50