

HOLEX®**Oprawki HD, długie, smukłe, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302085 20
GTIN	4045197146199
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

w dostawie::

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830, wielk. 12; 20; 32; tuleja pośrednia nr 302135-302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 20000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 110 mm

Ø D₂: 42 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

Długość użyteczna L₁: 91 mm

L₂: 34 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

gwint M	M16×1
Długość użyteczna L ₁	91 mm
wymiar A długości wysięgu	110 mm
L ₂	34 mm
Ø D ₂	42 mm
masa	1,3 kg
Ø mocowania D ₁	20 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160 / 302155
Ø zewn. D	49,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302155 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302155 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302155 16
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302160 10
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302160 8
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302160 16
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302160 14
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302160 12
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302155 14
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302155 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302155 6
	308630 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm

302155 5

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308720 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm

302155 10

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm

302160 4

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302160 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302160 5
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40