

Garant**Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 12/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 12/2
GTIN	4045197484963
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

głębokość podcięcia t_{maks}	10 mm
długość główki L_1	30 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	12 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	12 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 4

279815 4

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500