

Garant**Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 16/4
GTIN	4045197485083
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

głębokość podcięcia t_{maks}	20 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
śruba	279815 5 (TX25; 6 Nm)
długość główki L_1	37 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość chwytu b	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

śruba zaciskowa Typ 5

279815 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600