

Garant**Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/2,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 16/2,5
GTIN	4045197485014
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

głębokość podcięcia t_{maks}	12,5 mm
Szerokość skrawania W	2,5 mm
śruba	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
długość główki L_1	31 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość chwytu b	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

śruba zaciskowa Typ 5

279815 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600