

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 25/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 25/2
GTIN	4045197484635
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
długość główki L_1	33 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	6 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

śruba zaciskowa Typ 6

279815 6

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600