

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 12/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 12/4
GTIN	4045197484192
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

długość główki L_1	35 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	12 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	12 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	12 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 4	279815 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500