

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 16/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 16/4
GTIN	4045197484703
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4 mm
śruba	279815 5 (TX25; 6 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	12 mm
długość główki L_1	35 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość chwytu b	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

śruba zaciskowa Typ 5

279815 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600