

Garant**Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273755 20/6
GTIN	4045197484949
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy $t_{\text{maks.}}$ ($5 \times$ szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
długość główki L_1	49 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	21,5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	30 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	125 mm
szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

śruba zaciskowa Typ 7

279815 7

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX30

674248 TX30

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600