

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 20/4mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273751 20/4 |
| GTIN | 4045197484710 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------|
| głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$ | 12 mm |
| długość główki L_1 | 37 mm |
| Szerokość skrawania W | 4 mm |
| Szerokość funkcjonalna L_4 | 21,5 mm |
| śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| długość całkowita L | 125 mm |
| szerokość chwytu b | 20 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| Rodzaj produktu | Noże |

Aksesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30

674248 TX30

śruba zaciskowa Typ 7

279815 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600