

**Małe olejarki z tworzywa sztucznego, pojemność: 70 ml****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083529 70
GTIN	4024937815472
Klasa artykułu	08H

**Opis****Wykonanie:**

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów; biała przezroczysta. Olejarka z mieszkiem falistym i zasysaniem za pomocą pompy, do dozowania cieczy, z nasadką na końcówce zabezpieczoną przed zgubieniem.

Szerokość zbiornika: 55 mm

Głębokość zbiornika: 30 mm

Wysokość zbiornika: 55 mm

Materiał rury wylotowej: z tworzywa sztucznego

**Opis techniczny**

Materiał zbiornika	tworzywo sztuczne
Szerokość zbiornika	30 mm
Wysokość zbiornika	55 mm
Materiał rury wylotowej	z tworzywa sztucznego
pojemność	70 ml

długość zbiornika

55 mm