

**Oprawki termokurczliwe, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302254 32
GTIN	2050001689771
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytym walcowym o tolerancji h6.

Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	53 mm
adapter	SK 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
	308625 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm

354235 22,1-32

Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1

354210 SU1

Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 40

354225 40

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm

354236 22,1-32

Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 20-32 mm

354240 20-32

Zespół chłodzący typ CU1

354215 CU1

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40