

Garant**Oprawki termokurczliwe, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302256 8
GTIN	4045197287922
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø zewn. D	27 mm
adapter	SK 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 40	354225 40
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
	302412 20/8

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5° ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 20/8 mm

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm

354235 6-9

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Zespół chłodzący typ CU1

354215 CU1

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Przedłużki do oprawek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12