

**HOLEX****DCMW 070202, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265760 M
GTIN	4045197818072
Klasa artykułu	22I

**Opis****Wykonanie:**

- **Wersja jednorazowa.**
- **Jednoostrzowa.**

**wskazówka:**

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.

Gatunek: BUX220

rodzaj krawędzi skrawającej: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 200 m/min
Gatunek	BUX220
promień naroża	0,2 mm

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
rodzaj krawędzi skrawającej	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMW 070202
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	BUX220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia