

**VCMW 160408, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265790 M
GTIN	4045197818225
Klasa artykułu	22I

**Opis****Wykonanie:**

- **Wersja jednorazowa.**
- **Jednoostrzowa.**

**wskazówka:**

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.

Gatunek: BUX220

rodzaj krawędzi skrawającej: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

**Opis techniczny**

rodzaj krawędzi skrawającej	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	BUX220
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 200 m/min

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMW 160408
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	BUX220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia