

**Garant****Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25xD, lewe, Ø DC: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268468 18
GTIN	4045197470249
Klasa artykułu	21X

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

chwyt walcowy z kołnierzem.

**Zastosowanie:**

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

**wskazówka:**

- wybierać możliwie jak największe promienie naroży
- wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

**przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5xD.**

**Opis techniczny**

płytki skrawające nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
Ø nomin. D	18 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,33 mm
śruby mocujące	269028 34
dł. całkowita L1	56 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	40,5 mm

Ø d <sub>2</sub>	32 mm
Długość wysięgu L <sub>A</sub>	53 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 34	269028 34
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500