

**Garant**
**SCMT 09T304, Gatunek: HB7120-1**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Klasa artykułu	21G

## Opis

SCMT 09T304 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

## Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia