

Garant**SCMT 120404, Gatunki: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7120-1
Łamacz wiórów: VS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia