

**TCMT 110202, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110202 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia