

**TCMT 16T308, Gatunki: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,5 mm

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia