

**VBMT 110302, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110302 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia