

Garant**VBMT 160402, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160402 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia